



## Anslutning invändig gänga. För behållare upp till 300L.

Anslutningar med invändig gänga svetsas på behållaren med placering enligt dina önskemål. Denna typ av anslutning är mycket tillförlitlig och ger stor flexibilitet för att exempelvis ansluta eller försluta med propp. Vi rekommenderar denna variant av anslutning med invändig gänga för alla behållare upp till och med 300 liter.

Varianter	
S60004	Anslutning invändig gänga G1 1/2", monterad
S60006	Anslutning invändig gänga G1 1/4", monterad
S60063	Anslutning invändig gänga G3/4" , monterad
S60005	Anslutning invändig gänga G2", monterad
S60064	Anslutning invändig gänga G1", monterad
S60062	Anslutning invändig gänga G1/2", monterad

## Egenskaper



Anpassningsbar



Återvinningsbar



Brett  
temperaturspann



Kemikalieresiste  
ns



Läcktestning



Logistiklösning



Anpassad för  
livsmedel



Enkel att  
rengöra